

FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO

Fecha de emisión: 03-01-2017

EC-0044

Versión: V1.1

I. DESCRIPCIÓN

I.1 LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO
CÓDIGO SAP: 40110030

II. DEFINICIÓN

II.1 Es un dispositivo óptico que facilita la visión directa de la laringe, con posibilidad de realizar una intubación endotraqueal para administrar anestésicos inhalatorios y oxígeno.

III. APLICACIÓN

III.1 Equipo utilizado en áreas asistenciales como emergencia, cuidados intensivos, quirófano, entre otras áreas. Estos equipos están a disposición del personal médico, enfermería y otros profesionales de la salud.

IV. FOTO



IMAGEN ES SOLO REFERENCIAL

V. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

V. 1 Instrumento que, por medio de una hoja metálica, permite acomodar y proteger los tejidos del interior de la cavidad oral generando un canal libre e iluminado hacia la laringe que permite realizar los procedimientos de intubación. La iluminación de este canal se tiene a partir de la luz generada por un foco LED, halógeno, o de xenón, y transmitido a través de una fibra óptica. Se utilizan baterías o pilas como suministro eléctrico.

VI. PARTES, ACCESORIOS E INSUMOS

- VI.1 Un (01) mango grande para baterías con fuente luminosa y conector para hojas.
- VI.2 Un (01) mango mediano para baterías con fuente luminosa y conector para hojas.
- VI.3 Cuatro (04) hojas de laringoscópio reusables de fibra óptica tipo Macintosh tamaños 1,2, 3 y 4.
- VI.4 Dos (02) lámparas de luz blanca para laringoscopio: Una (01) principal y una (01) de repuesto.
- VI.5 Un (01) Estuche rígido o semi-rígido, acolchado para mango y hojas.
- VI.6 Un (01) Cargador de baterías.
- VI.7 Dos (02) baterías recargables para cada mango: Una (01) principal y Una (01) batería de repuesto adicional.

VII. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- VII.1 Un mango para batería (recargable) para laringoscopio de fibra óptica, con iluminación luz blanca, temperatura de color 5000K o mayor, tiempo de vida 20,000 horas o mayor. Incluye batería reusable recargable.
- VII.2 Hojas tipo Macintosh con fibra óptica, reusables tamaños 1,2,3 y 4.
- VII.3 Hojas esterilizables a 134° C.
- VII.4 Cargador de baterías incorporado o externo, 220 VAC, 60 Hz.
- VII.5 Baterías recargable de Ion Litio o mejor (de la marca del instrumento).

VIII. CONDICIONES DE PREINSTALACIÓN

- VIII.1 Suministro eléctrico con cargador de pilas y/o baterías recargables tipo monofásico, 220VAC, 60 Hz con conexión a sistema de puesta a tierra

IX. NORMATIVA (FACULTATIVA)

- IX.1 Certificado de seguridad eléctrica validado por entidad competente basado en la IEC 60601-1.
- IX.2 Certificado de Gestión de la Calidad en dispositivos médicos basado en la ISO 13485 o la Directiva de productos sanitarios europea 93/42/EEC.

